

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1558.010 BG busz házak

Állapot: 2026.06.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1558.010 - BG busz házak Nemesacél

Nemesacél busz-ház 1.4301 (AISI 304), 180°-os zsanérral együtt. IP 66 védettség.

Jellemzők

Cikkszám	BG 1558.010
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel 180°-os zsanér: Cink présöntvény
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság 180°-os zsanér: krómozott
Egységcsomag	Ház fedéllel 180°-os zsanérok (2 darab) Tartósín TH 35/7,5 Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA	NEMA 4X
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 200 mm Mélység: 123 mm
Ház anyagvastagság	1,5 mm
Ajtó anyagvastagság	1,25 mm
Ajtózsanér pozíciója	alul
Tartósínek száma	1
Zár	Zár kivitel: Gyorszár műanyag hüvellyel Zárak száma: 2
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,92 kg
Bruttó tömeg	4,12 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	BG BUSZ-HÁZ, NEMESACÉL,400X200X123

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
