

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1559.510 BG busz házak

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1559.510 - BG busz házak

Fali ház acéllemez ajtóval, polikarbonát ablakkal. IP 65 védelem. Szinte minden gyártó buszmodulja rögzíthető.

Jellemzők

Cikkszám	BG 1559.510
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez Ablak: polikarbonát, 4 mm
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház ajtóval Ablak az ajtóban Bevezetőlemez a házfelső részben
Protection category NEMA	NEMA 12
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 65
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 200 mm Mélyesség: 125 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Ajtó anyagvastagság	1,25 mm
Ajtózsánér pozíciója	alul
Tartósínek száma	1
Zár	Zár kivitel: Gyorszár műanyag hüvellyel Zárak száma: 3
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,066 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	5,333 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	BG BUSZ-HÁZ ABLAKOS SZERELŐDOBOZ,600x200x125mm, RAL7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
