

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1561.000 KX kötődoboz

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1561.000 - KX kötődoboz Nemesacél

Az KX, nemesacél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a tervezőmunkában és számos alkalmazáshoz.



Jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| Cikkszám | KX 1561.000 |
| Termékleírás | Rendszer tökéletesség. Az új KX rozsdamentes acél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a mérnöki munkában és számos alkalmazásban. |
| Anyag | Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel |
| Felület | Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság |
| Egységcsomag | Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 66 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 12-es típus |

Jellemzők

| | |
|----------------------|--|
| Méret | Szélesség: 300 mm Magasság: 150 mm Mélység: 80 mm |
| Fedél anyagvastagság | 1,25 mm |
| Ház anyagvastagság | 1,25 mm |
| Zár | Zárak száma: 4 |
| Alapanyag | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 1,868 kg |
| Bruttó tömeg | 1,971 kg |
| Vámtarifaszám | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | KX kötődoboz, SzéxMaxMé: 300x150x80 mm, nemesacél 1.4301, szerelőlap nélkül, fedéllel, gyorszárakkal |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration |