

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1567.000 KX kötődoboz

Állapot: 2024.06.20. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1567.000 - KX kötődoboz Nemesacél

Az KX, nemesacél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a tervezőmunkában és számos alkalmazáshoz.



Jellemzők

Cikkszám	KX 1567.000
Termékleírás	Rendszer tökéletesség. Az új KX rozsdamentes acél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a mérnöki munkában és számos alkalmazásban.
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcse nagyság
Egységcsomag	Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA	NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66
Type rating az UL 50E szerint	Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 300 mm Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Zár	Zárak száma: 4
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	3,68 kg
Vámtarifaszám	84879090
EAN	4028177919075
E-Number Sweden	E3465233
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK