

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1569.000 KX kötődoboz

Állapot: 2026.07.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1569.000 - KX kötődoboz Nemesacél

Az KX, nemesacél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a tervezőmunkában és számos alkalmazáshoz.



Jellemzők

Cikkszám	KX 1569.000
Termékleírás	Rendszer tökéletesség. Az új KX rozsdamentes acél kisméretű ház maximális adatminőséget, átjárhatóságot, valamint rugalmasságot és biztonságot ad a mérnöki munkában és számos alkalmazásban.
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság
Egységcsomag	Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 12-es típus

Jellemzők

Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 300 mm Mélység: 120 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Zár	Zárak száma: 4
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,3 kg
Bruttó tömeg	4,56 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	17,38
Vámtarifaszám	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KX kötődoboz, SzéxMaxMé: 400x300x120 mm, nemesacél 1.4301, szerelőlap nélkül, fedéllel, gyorszárakkal

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration