

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1577.000

## Acéllemez KX E-box

Állapot: 2026.06.30. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1577.000 - Acéllemez KX E-box

Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során.



## Jellemzők

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Cikkszám                      | KX 1577.000   |
| Termékleírás                  | Az acéllemez KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során. |
| Anyag                         | Ház: acéllemez<br>Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés  |
| Felület                       | Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk<br>Szerelőlap: horganyzott                                     |
| Szín                          | RAL 7035  |
| Egységcsomag                  | Ház ajtóval<br>Szerelőlap<br>3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel<br>180°-os zsanér                                 |
| Protection category NEMA      | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12  |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 66   |

## Jellemzők

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>12-es típus   |
| IK-kód                        | IK08   |
| Méret                         | Szélesség: 300 mm<br>Magasság: 400 mm<br>Mélység: 155 mm   |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma)  | 275 mm x 385 mm  |
| Ház anyagvastagság            | 1,25 mm  |
| Ajtó anyagvastagság           | 1,25 mm  |
| Szerelőlap anyagvastagsága    | 2 mm   |
| Zár                           | Zárak száma: 1   |
| Alapanyag                     | Acéllemez  |
| Csomagolási egység            | 1 db   |
| Nettó tömeg                   | 6,86 kg  |
| Bruttó tömeg                  | 6,98 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate)       | 40,18 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz   | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám                 | 84879059   |
| ETIM 9                        | EC000261   |
| ETIM 8                        | EC000261   |
| ECLASS 8.0                    | 27180101   |
| Termékleírás                  | KX E-Box, 300x400x155 mm   |

## Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Tanúsítványok

Védettség

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat  
Megfelelőségi nyilatkozat  
Megfelelőségi nyilatkozat UK  
PCF-declaration