

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1579.450 BG busz házak

Állapot: 2026.03.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1579.450 - BG busz házak

Fali ház acéllemez ajtóval, polikarbonát ablakkal. IP 65 védetség. Szinte minden gyártó buszmodulja rögzíthető.

Jellemzők

Cikkszám	BG 1579.450
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez Ablak: polikarbonát, 4 mm
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház ajtóval Ablak az ajtóban Szerelőlap
Protection category NEMA	NEMA 12
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 65
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 300 mm Mélység: 155 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	785 mm x 275 mm
Látható felület	Ablak szélessége: 740 mm Ablak magassága: 155 mm Ablak alsó perem - ajtó alsó perem távolság: 92 mm
Ház anyagvastagság	1,38 mm
Ajtó anyagvastagság	1,25 mm
Ajtózsánér pozíciója	alul
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 2 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm

Jellemzők

Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	11,545 kg
Bruttó tömeg	12,153 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	BG BUSZ-HÁZ 800x300x155 RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat