


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1584.000

## KX E-box

Állapot: 2026.06.30. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1584.000 - KX E-box Nemesacél

A nemesacél KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek kiválasztásához. Az alapfelszereltséghez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejébe.



## Jellemzők

Cikkszám	KX 1584.000
Termékleírás	A rozsdamentes acél KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során. Az alapfelszereléshez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejéhez.
Anyag	Ház: nemesacél Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag	Szerelőlap 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 12-es típus

# Jellemzők

Méret	Szélesség: 200 mm Magasság: 300 mm Mélység: 120 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	175 mm x 285 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Ajtó anyagvastagság	1,25 mm
Zár	Zárak száma: 1
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,55 kg
Bruttó tömeg	3,556 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	11,36
Vámtarifaszám	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KX E-box, SzéxMaxMé: 200x300x120 mm, nemesacél 1.4301, szerelőlappal, egyajtós, elforduló zárral

# Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration