

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1588.000

KX E-box

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1588.000 - KX E-box Nemesacél

A nemesacél KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek kiválasztásához. Az alapfelszereltséghez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejébe.



Jellemzők

| | |
|--------------------------------|---|
| Cikkszám | KX 1588.000 |
| Termékleírás | A rozsdamentes acél KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során. Az alapfelszereléshez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejéhez. |
| Anyag | Ház: nemesacél Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| Felület | Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság Szerelőlap: horganyzott |
| Egységcsomag | Szerelőlap 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 65 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 12-es típus |

Jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Méret | Szélesség: 380 mm Magasság: 300 mm Mélység: 155 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 365 mm x 275 mm |
| Ház anyagvastagság | 1,25 mm |
| Ajtó anyagvastagság | 1,25 mm |
| Zár | Zárak száma: 1 |
| Alapanyag | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 6,4 kg |
| Bruttó tömeg | 6,5 kg |
| Vámtarifaszám | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | KX E-box, SzéxMaxMé: 380x300x155 mm, nemesacél 1.4301, szerelőlappal, egyajtós, elforduló zárral |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration |