Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1588.000

KX E-box

Állapot: 2026.10.30. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KX 1588.000 - KX E-box Nemesacél

A nemesacél KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek kiválasztásához. Az alapfelszereltséghez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejébe.







Jellemzők

Cikkszám	KX 1588.000
Termékleírás	A rozsdamentes acél KX kisméretű ház és KX E-box könnyű szerelhetőséget és rugalmasságot biztosít a zárrendszerek cseréje során. Az alapfelszereléshez tartozó 180°-os zsanérok jó hozzáférést biztosítanak a ház belsejéhez.
Anyag	Ház: nemesacél Ajtó: nemesacél, körbefutó habosított poliuretán tömítés Szerelőlap: acéllemez 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 180-es szemcsenagyság Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag	Szerelőlap 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Méret	Szélesség: 380 mm Magasság: 300 mm Mélység: 155 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	365 mm x 275 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 65

© Rittal 2026

Jellemzők

Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 12-es típus
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Ajtó anyagvastagság	1,25 mm
Zár	Zárak száma: 1
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	6,4 kg
Bruttó tömeg	6,5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	24,04
Vámtarifaszám	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KX E-box, SzéxMaxMé: 380x300x155 mm, nemesacél 1.4301, szerelőlappal, egyajtós, elforduló zárral

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat PCF-declaration