

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1606.520 BG busz házak

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1606.520 - BG busz házak

Fali ház acéllemez ajtóval, polikarbonát ablakkal. IP 65 védelem. Szinte minden gyártó buszmodulja rögzíthető.

Jellemzők

Cikkszám	BG 1606.520
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez Ablak: polikarbonát, 4 mm
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház ajtóval Ablak az ajtóban
Protection category NEMA	NEMA 12
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 65
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 300 mm Mélység: 120 mm
Ház anyagvastagság	1,38 mm
Ajtó anyagvastagság	1,25 mm
Ajtózsánér pozíciója	jobbra
Tartósínek száma	1
Kivágások (darab x Ø)	296
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 1 Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Kábelbevezetés (darab x Ø)	2 x M20 9 x M32 6 x M50

Jellemzők

Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,447 kg
Bruttó tömeg	4,716 kg
Vámtarifaszám	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	BG BUSZ-HÁZ, 400x300x120 MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat