

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1609.510

BG busz házak

Állapot: 2026.01.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1609.510 - BG busz házak

Fali ház acéllemez ajtóval, polikarbonát ablakkal. IP 65 védetség. Szinte minden gyártó buszmodulja rögzíthető.

Jellemzők

Cikkszám	BG 1609.510
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez Ablak: polikarbonát, 4 mm
Felület	Ház és ajtó: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház ajtóval Ablak az ajtóban
Protection category NEMA	NEMA 12
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 65
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 500 mm Magasság: 300 mm Mélység: 120 mm
Ház anyagvastagság	1,38 mm
Ajtó anyagvastagság	1,25 mm
Ajtózszerelés pozíciója	alul
Tartósínek száma	1
Kivágások (darab x Ø)	48
Zár	Zár kivétel: Gyorszár műanyag hüvellyel Zárak száma: 2
Kábelbevezetés (darab x Ø)	48 x M20
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	5.193
Bruttó tömeg	5.966
Vámtarifaszám	94032080
EAN	4028177251854
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat