

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1610.000

## KX busz ház, acéllemez, mini elforduló zárral

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1610.000 - KX busz ház, acéllemez, mini elforduló zárral

Acéllemez faliszekrény, tetővel és üveglakkal. Védettség: IP 65 / NEMA 12. Szinte bármely gyártó busz-modulainak és érzékelőinek beépítéséhez.



## Jellemzők

Cikkszám	KX 1610.000
Kivitel	ablakkal
Anyag	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés Ablak: polikarbonát, 4 mm
Felület	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház zsanérozott fedéllel Üveglakk a fedélben Elforduló zárral
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 65
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
IK-kód	IK08

# Jellemzők

Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 200 mm Mélység: 155 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,9 kg
Bruttó tömeg	3,95 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KX BUSZ-HÁZ, 400x200x155 mm

# Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas C-UL DNV Lloyds Register
Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration