

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1612.100

## KX busz ház, acéllemez, kéttollú betéttel

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1612.100 - KX busz ház, acéllemez, kéttollú betéttel

Acéllemez faliszekrény, tetővel és üveglappal. Védelem: IP 65 / NEMA 12. Szinte bármely gyártó busz-modulainak és érzékelőinek beépítéséhez.



## Jellemzők

Cikkszám	KX 1612.100
Kivitel	ablakkal
Anyag	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés Ablak: polikarbonát, 4 mm Szerelőlap: acéllemez, horganyzott
Felület	Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház zsanérozott fedéllel Üveglappal a fedélben Szerelőlap 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 65
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
IK-kód	IK08

## Jellemzők

Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 300 mm Mélység: 155 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Szerelőlap anyagvastagsága	2 mm
Alapanyag	Acéllemez
Vámtarifaszám	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KX busz ház, SzéxMaxMé: 600x300x155 mm, szerelőlappal, elforduló zárral

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	C-UL
--------------	------