


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1674.600

HD csatlakozódoboz

Állapot: 2026.06.29. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1674.600 - HD csatlakozódoboz

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. Körben résmentesen elhelyezett szilikontömítés a ház és a fedél között. Higiéniaailag megfelelő hatlapú gyorszár



Jellemzők

| | |
|--------------|---|
| Cikkszám | HD 1674.600 |
| Kivitel | Higiénikus megoldású ház |
| Anyag | Ház és fedél: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Beépítési szögídom: acéllemez, horganyzott, 2,0 mm Zárócsavar: nemesacél Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek |
| Felület | Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság Tömítés: kéken színezett (RAL 5010) |
| Egységcsomag | Ház körben zárt Fedél Beépítési szögídom (előszerelt) Tömítés és zárócsavar (mellékelve) |
| Méret | Szélesség elől: 300 mm Szélesség (hátul): 327 mm Magasság elől: 200 mm Magasság átlul: 227 mm Mélység: 120 mm |
| IK-kód | IK08 |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alapanyag | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 3 típus Type 3X Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 3,692 kg |
| Bruttó tömeg | 3,8 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 14,39 |
| Vámtarifaszám | 84879090 |
| ETIM 9 | EC002713 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | HD DOBOZ, NEMESACÉL, 300x200x120 MM |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK

PCF-declaration