

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1676.600

HD csatlakozódoboz

Állapot: 2026.07.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1676.600 - HD csatlakozódoboz

Házmegoldás az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. Körben résmentesen elhelyezett szilikontömítés a ház és a fedél között. Higiéniaailag megfelelő hatlapú gyorszár



Jellemzők

Cikkszám	HD 1676.600
Kivitel	Higiénikus megoldású ház
Anyag	Ház és fedél: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Beépítési szögidom: acéllemez, horganyzott, 2,0 mm Zárócsavar: nemesacél Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcse nagyság, < 0,8 µm durvaság Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag	Ház körben zárt Fedél Beépítési szögidom (előszerelt) Tömítés és zárócsavar (mellékelve)
Méret	Szélesség elöl: 400 mm Szélesség (hátsó): 427 mm Magasság elöl: 300 mm Magasság átlal: 327 mm Mélység: 120 mm
IK-kód	IK08

Jellemzők

Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 3 típus Type 3X Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,978 kg
Bruttó tömeg	6,12 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	21,2
Vámtarifaszám	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	HD KL CSATL.DOBOZ, Nemesacél , 400x300x120

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK

PCF-declaration