

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1684.630 HD billentyűzetház

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1684.630 - HD billentyűzetház

Házmegoldás kivágással nyomógombok számára, az élelmiszer- és élvezeti cikk ipar követelményeihez igazítva. Körben résmentesen elhelyezett szilikontömítés a ház és a fedél között. Higiéniaailag megfelelő hatlapú gyorszár.



## Jellemzők

Cikkszám	HD 1684.630
Kivitel	Higiénikus megoldású ház
Anyag	Ház és fedél: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm Zárócsavar: nemesacél Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag	Ház körben zárt Takarás, nyomógomb kivágással Tömítés és zárócsavar (mellékelve)
Méret	Szélesség elől: 100 mm Szélesség (hátsó): 122 mm Magasság elől: 280 mm Magasság átsó: 302 mm Mélység: 90 mm
Raszterméret	60 mm
Kivágások (darab x Ø)	4 x 30,5 mm

# Jellemzők

IK-kód	IK08
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Zár	Zár kivitel: Higiéniailag megfelelő hatlapú gyorszár Zárak száma: 4
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 3 típus Type 3X Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,9 kg
Bruttó tömeg	1,99 kg
Vámtarifaszám	84879090
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	HD Billentyűzetház, Szé.xMa.xMé.: 100x280x90 mm, rozsdamentesacél, 1.4301, 4 db billentyűzetkivágás, Ø 30,5 mm