

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1919.500 EL fali ház, 2 részes

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1919.500 - EL fali ház, 2 részes lengőkerettel

Fali ház, 2-részes, lengőkerettel. IP 55 védetség.

Jellemzők

Cikkszám	EL 1919.500
Kivitel	lengőkerettel
Termékleírás	Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőkeretnek köszönhetően.
Anyag	Ház: acéllemez, 1,5 mm Lengőkeret: acéllemez Elülső ajtó: alumínium extrudált profil, akrilüveg, 3 mm
Felület	Ház és lengőkeret: mártóalapozott és porszórt Elülső ajtó: eloxált
Szín	Ház és lengőkeret: RAL 7035 Elülső ajtó: ezüst
Egységcsomag	Ház Elülső ajtó Lengőkeret, 482,6 mm (19"), beszerelve Rögzítési segédanyagokkal együtt
Magasságegységek	6 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 380 mm Mélység: 369 mm
Beépítési mélység	270 mm
Belső méretek	Belső szélesség: 537 mm Belső magasság: 317 mm
Alapanyag	Alumínium
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 mm
Csomagolási egység	1 db

