

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2094.400 Dugaszolható csavarozás, 19"-os

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2094.400 - Dugaszolható csavarozás, 19"-os

Egy támasztóanyábol áll, amit elöl be kell dugni a négyszögletes rögzítő furatba, majd a rögzítő csavarral kell biztosítani.



Jellemzők

Cikkszám	DK 2094.400
Kivitel	Rögzítőlyuk mérete 9,5 x 9,5 mm
Termékleírás	A csavarozás egy feszítő anyából áll, amit csupán elöl be kell dugni a négylapú rögzítő furatba, majd a rögzítő csavarral biztosítani kell. A csavar meghúzásakor a fészkek kifeszül és így rögzíti a rögzítendő elemeket. 1,2 – 4,5 mm tartó-szorító tartomány. Torx-csavarfej, bitméret T 30.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Laposfejű csavarok Terpesztőanya Műanyag alátétek
Méret	Menet: M6 Menethossz: 16 mm
Csomagolási egység	50 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,3 kg
Bruttó tömeg	0,38 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73181900
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Termékleírás	BEDUGHATÓ ANYA 19"-HOZ, 50DB/CS