


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2102.320 Ventilátorbetét

Állapot: 2025.12.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2102.320 - Ventilátorbetét szellőztető tetőhöz, moduláris, kettéosztott

Moduláris ventilátorbetétek tetőszellőztetőhöz, az aktív szellőztetéshez.

Jellemzők

Cikkszám	DK 2102.320
Termékleírás	Aktív szellőztetéshez: egy teljesen előkábellezett ventilátortálca, 2,5 m-es csatlakozóvezetékekkel, két ventilátorral és pótlólagos nyílásokkal. A légszállítási teljesítmény növelése ventilátorbővítőkészlettel.
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
A ventilátorok légszállítási teljesítménye (szabadkifúvásos)	1514
Légszállítási teljesítmény ventilátoronként (szabadkifúvásos)	160/180
Használható	Szélesség: < 600 mm Mélység: < 600 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-10 °C...55 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3.14
Bruttó tömeg	3.34
Vámtarifaszám	84145915
EAN	4028177015067
ECLASS 8.0	27180716

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat