

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2243.605

EL fali ház, 3 részes

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2243.605 - EL faliház, 3 részes szerelőlemezzel és profilsínekkel, fix beépítés

Faliház, 3-részes, előszerelt: bevezető lemez, zárt, fent és lent, szerelőlap mellékelve. IP 55 védettség.

Jellemzők

Cikkszám	EL 2243.605
Kivitel	IT faliház szerelőlemezzel és profilsínekkel, fix beépítés
Termékleírás	Faliház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően.
Anyag	Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
General colour	RAL 7035
Szín	Fali- és lengőrész: RAL 7035 Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
Egységcsomag	Falelem felül és alul zárt bevezetőlemezzel és szerelőlemezzel (mellékelve) Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elől két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel Formatervezett átlátszó ajtó 1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz. Mini-komfortfogantyú zárbetétekhez 3524 E biztonsági zár
Magasságegységek	3 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 212 mm Mélység: 373 mm
Beépítési mélység	320 mm

Jellemzők

Belső méretek	Belső szélesség: 502 mm Belső magasság: 149 mm
Lengőrész mélysége	216 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	485 mm x 165 mm
A fali rész mélysége	135 mm
IK-kód	IK08
A lengőrész (statikus) terhelhetősége	150 N
Alapanyag	Acéllemez
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	18,684 kg
Bruttó tömeg	19,667 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Termékleírás	EL Fali szekrény, 3-részes, IP55, WHD: 600x212x373 mm, 3 U

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
--------------	---