

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2260.930 AX fali ház, 3 részes

Állapot: 2026.05.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2260.930 - AX falirészes, 3 részes

A háromrészes AX falra szerelhető szekrények szállítási koncepciója csökkenti a bonyolultságot és növeli a rugalmasságot. Az AX/VX moduláris rendszernek köszönhetően ezek a szekrények számos alkalmazáshoz alkalmasak. A háromrészes felépítés könnyű hozzáférést biztosít.



## Jellemzők

|                  |   |
|------------------|---|
| Cikkszám         | AX 2260.930   |
| Kivitel          | IT falirészes   |
| Anyag            | Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm<br>Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm   |
| Felület          | Porszórt  |
| Szín             | Fali- és lengőrész: RAL 7035<br>Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)  |
| Egységcsomag     | Fali rész: zárt bevezetőlemez, fent és lent<br>Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel<br>Formatervezett átlátszó ajtó<br>Középrész zárása: 3 mm-es kéttollú zárbetét<br>Üvegajtó zárkialakítása: 3524 E biztonsági zár<br>Mini-komfortfogantyú |
| Magasságegységek | 9 U   |
| Méret            | Szélesség: 600 mm<br>Magasság: 478 mm<br>Mélység: 373 mm  |

# Jellemzők

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Beépítési mélység                     | 320 mm  |
| Belső méretek                         | Belső szélesség: 502 mm<br>Belső magasság: 417 mm   |
| Lengőrész mélysége                    | 216 mm  |
| A falirész mélysége                   | 135 mm  |
| Zárak száma                           | 1   |
| A lengőrész (statikus) terhelhetősége | 450 N   |
| A falrész (statikus) terhelhetősége   | 150 N   |
| Alapanyag                             | Acéllemez   |
| Zár                                   | Zár kivitel: Mini-komfortfogantyú<br>Zárbetét: Biztonsági betétes zárszerkezet, 3524 E                                  |
| IP védelem EN 60 529 szerint          | IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt  |
| Csomagolási egység                    | 1 db  |
| Nettó tömeg                           | 26 kg   |
| Bruttó tömeg                          | 26,333 kg   |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz           | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján              |
| Vámtarifaszám                         | 94032080  |
| ETIM 9                                | EC002500  |
| ETIM 8                                | EC002500  |
| ECLASS 8.0                            | 27180101  |
| Termékleírás                          | AX falirész, 3 részes, SzéxMaxMé: 600x478x373, 9 U, falirész: zárt karimás lemez felül és alul, mini komfortfogantyúval |

# Jóváhagyások

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat