


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2260.965 AX fali ház, 3 részes

Állapot: 2026.07.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2260.965 - AX falı ház, 3 részes Blue e+ kilépő szűrővel

A háromrészes AX falra szerelhető szekrények szállítási koncepciója csökkenti a bonyolultságot és növeli a rugalmasságot. Az AX/VX moduláris rendszernek köszönhetően ezek a szekrények számos területen alkalmazhatók. A háromrészes felépítés könnyű hozzáférést biztosít.



Jellemzők

| | |
|------------------|--|
| Cikkszám | AX 2260.965 |
| Kivitel | IT falı ház |
| Anyag | Falı- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm |
| Felület | Porszórt |
| Szín | Falı- és lengőrész: RAL 7035 Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke) |
| Egységcsomag | Falı rész: zárt bevezetőlemez, fent és lent Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel Formatervezett átlátszó ajtó Üvegajtó zárkialakítása: 3524 E biztonsági zár Középrész zárása: 3 mm-es kéttollú zárbetét 2 Blue e+ kilépő szűrő, 3238.300 (mellékelve) Mini-komfortfogantyú |
| Magasságegységek | 9 U |

Jellemzők

| | |
|---------------------------------------|--|
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 478 mm Mélység: 673 mm |
| Beépítési mélység | 620 mm |
| Belső méretek | Belső szélesség: 502 mm Belső magasság: 417 mm |
| Lengőrész mélysége | 516 mm |
| A falirész mélysége | 135 mm |
| Zárak száma | 1 |
| IK-kód | IK08 |
| A lengőrész (statikus) terhelhetősége | 450 N |
| A falrész (statikus) terhelhetősége | 150 N |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Zár | Zár kivitel: Mini-komfortfogantyú Zárbetét: Biztonsági betétes zárszerkezet, 3524 E |
| IP védettség EN 60 529 szerint | IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| Termékleírás | AX Fali ház, 3 részes, Blue e+ kilépő szűrővel, SzéxMaxMé: 600x478x673, 9 U, fali rész: zárt karimás lemez felül és alul, mini komfortfogantyúval |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |