

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.555 AX fali ház, 3 részes

Állapot: 2026.05.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.555 - AX falı ház, 3 részes Blue e+ kilépő szűrővel

A háromrészes AX falra szerelhető szekrények szállítási koncepciója csökkenti a bonyolultságot és növeli a rugalmasságot. Az AX/VX moduláris rendszernek köszönhetően ezek a szekrények számos területen alkalmazhatók. A háromrészes felépítés könnyű hozzáférést biztosít.



Jellemzők

Cikkszám	AX 2261.555
Kivitel	IT falı ház
Anyag	Falı- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
Szín	Falı- és lengőrész: RAL 7035 Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
Egységcsomag	Falı rész: zárt bevezetőlemez, fent és lent Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel Formatervezett átlátszó ajtó Üvegajtó zárkialakítása: 3524 E biztonsági zár Középrész zárása: 3 mm-es kéttollú zárbetét 2 Blue e+ kilépő szűrő, 3238.300 (mellékelve) Mini-komfortfogantyú
Magasságegységek	15 U

Jellemzők

Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 745 mm Mélység: 573 mm
Beépítési mélység	520 mm
Belső méretek	Belső szélesség: 502 mm Belső magasság: 684 mm
Lengőrész mélysége	416 mm
A fali rész mélysége	135 mm
Zárak száma	1
IK-kód	IK08
A lengőrész (statikus) terhelhetősége	750 N
A falrész (statikus) terhelhetősége	250 N
Alapanyag	Acéllemez
Zár	Zár kivitel: Mini-komfortfogantyú Zárbetét: Biztonsági betétes zárszerkezet, 3524 E
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt
Vámtarifaszám	94032080
Termékleírás	AX Fali ház, 3 részes, Blue e+ kilépő szűrővel, SzéxMaxMé: 600x745x573, 15 U, fali rész: zárt karimás lemez felül és alul, mini komfortfogantyúval

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat