

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.560 AX fali ház, 3 részes

Állapot: 2026.05.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.560 - AX falı ház, 3 részes

A háromrészes AX falra szerelhető szekrények szállítási koncepciója csökkenti a bonyolultságot és növeli a rugalmasságot. Az AX/VX moduláris rendszernek köszönhetően ezek a szekrények számos alkalmazáshoz alkalmasak. A háromrészes felépítés könnyű hozzáférést biztosít.



Jellemzők

Cikkszám	AX 2261.560
Kivitel	IT falı ház
Anyag	Falı- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
Szín	Falı- és lengőrész: RAL 7035 Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
Egységcsomag	Falı rész: zárt bevezetőlemez, fent és lent Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel Formatervezett átlátszó ajtó Középrész zárása: 3 mm-es kéttollú zárbetét Üvegajtó zárkialakítása: 3524 E biztonsági zár Mini-komfortfogantyú
Magasságegységek	15 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 745 mm Mélység: 673 mm

Jellemzők

Beépítési mélység	620 mm
Belső méretek	Belső szélesség: 502 mm Belső magasság: 684 mm
Lengőrész mélysége	516 mm
A falirész mélysége	135 mm
Zárak száma	1
A lengőrész (statikus) terhelhetősége	750 N
A falrész (statikus) terhelhetősége	250 N
Alapanyag	Acéllemez
Zár	Zár kivitel: Mini-komfortfogantyú Zárbetét: Biztonsági betétes zárszerkezet, 3524 E
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	43,6 kg
Bruttó tömeg	45,5 kg
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	AX falirész, 3 részes, SzéxMaxMé: 600x745x673, 15 U, falirész: zárt bevezető lemez felül és alul, mini komfortfogantyúval

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat