

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2262.140 AX fali ház, 3 részes

Állapot: 2026.05.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2262.140 - AX falirészes, 3 részes

A háromrészes AX falra szerelhető szekrények szállítási koncepciója csökkenti a bonyolultságot és növeli a rugalmasságot. Az AX/VX moduláris rendszernek köszönhetően ezek a szekrények számos alkalmazáshoz alkalmasak. A háromrészes felépítés könnyű hozzáférést biztosít.



Jellemzők

Cikkszám	AX 2262.140
Kivitel	IT falirészes
Anyag	Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
Szín	Fali- és lengőrész: RAL 7035 Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszínű)
Egységcsomag	Fali rész: zárt bevezetőlemez, fent és lent Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel Formatervezett átlátszó ajtó Középrész zárása: 3 mm-es kéttollú zárbetét Üvegajtó zárkialakítása: 3524 E biztonsági zár Komfortfogantyú zárbetétekhez és 2 pontos reteszeléshez
Magasságegységek	21 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.012 mm Mélység: 473 mm

Jellemzők

Beépítési mélység	420 mm
Belső méretek	Belső szélesség: 502 mm Belső magasság: 951 mm
Lengőrész mélysége	316 mm
A falirész mélysége	135 mm
Zárak száma	1
A lengőrész (statikus) terhelhetősége	750 N
A falrész (statikus) terhelhetősége	250 N
Alapanyag	Acéllemez
Zár	Zár kivitel: Komfortfogantyú és 2 pontos reteszelés Zárbetét: Biztonsági betétes zárszerkezet, 3524 E
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	46,55 kg
Bruttó tömeg	49 kg
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	AX falirész, 3 részes, SzéxMaxMé: 600x1012x473, 21 U, falirész: zárt karimás lemez felül és alul, komfortfogantyúval

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat