

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2265.605

## EL fali ház, 3 részes

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2265.605 - EL falı ház, 3 részes szerelılemezsel és profilsínekkel, fix beépítés

Falı ház, 3-részes, elıszerelt: bevezetı lemez, zárt, fent és lent, szerelılap mellékelve. IP 55 védettség.

## Jellemzık

Cikkszám	EL 2265.605
Kivitel	IT falı ház szerelılemezsel és profilsínekkel, fix beépítés
Termékleírás	Falı ház optimális hozzáférhetıséggel a lengırészeknek köszönhetően.
Anyag	Falı- és lengırész: acéllemez, 1,5 mm Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
General colour	RAL 7035
Szín	Falı- és lengırész: RAL 7035 Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
Egységcsomag	Falelem felül és alul zárt bevezetılemezsel és szerelılemezsel (mellékelve) Lengıelem 25 mm-es lyukraszterrel az elılsı és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel Formatervezett átlátszó ajtó 1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz. Mini-komfortfogantyú zárbetétekhez 3524 E biztonsági zár
Magasságegységek	15 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 746 mm Mélység: 473 mm
Beépítési mélység	420 mm

## Jellemzők

Belső méretek	Belső szélesség: 502 mm Belső magasság: 683 mm
Lengőrész mélysége	316 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	485 mm x 699 mm
A falirész mélysége	135 mm
IK-kód	IK08
A lengőrész (statikus) terhelhetősége	750 N
Alapanyag	Acéllemez
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	42,75 kg
Bruttó tömeg	45 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Termékleírás	EL Fali szekrény, 3-részes, IP55, WHD: 600x746x473 mm, 15 U

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
--------------	---------------------------------------