

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2271.605

EL fali ház, 3 részes

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2271.605 - EL fali ház, 3 részes szerelőlemezzel és profilsínekkel, fix beépítés

Fali ház, 3-részes, előszerelt: bevezető lemez, zárt, fent és lent, szerelőlap mellékelve. IP 55 védettség.

Jellemzők

| | |
|-------------------|--|
| Cikkszám | EL 2271.605 |
| Kivitel | IT fali ház szerelőlemezzel és profilsínekkel, fix beépítés |
| Termékleírás | Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően. |
| Anyag | Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm |
| Felület | Porszórt |
| General colour | RAL 7035 |
| Szín | Fali- és lengőrész: RAL 7035 Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke) |
| Egységcsomag | Falelem felül és alul zárt bevezetőlemezzel és szerelőlemezzel (mellékelve) Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elől két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel Formatervezett átlátszó ajtó 1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz. Komfortfogantyú zárbetétekhez és 2 pontos reteszeléshez 3524 E biztonsági zár |
| Magasságegységek | 21 U |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 1.012 mm Mélység: 473 mm |
| Beépítési mélység | 420 mm |

Jellemzők

| | |
|---------------------------------------|--|
| Belső méretek | Belső szélesség: 502 mm Belső magasság: 949 mm |
| Lengőrész mélysége | 316 mm |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 485 mm x 965 mm |
| A fali rész mélysége | 135 mm |
| IK-kód | IK08 |
| A lengőrész (statikus) terhelhetősége | 750 N |
| Alapanyag | Acéllemez |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 53,2 kg |
| Bruttó tömeg | 56 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Termékleírás | EL Fali szekrény, 3-részes, IP55, WHD: 600x1012x473 mm, 21 U |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Jóváhagyások | Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|--------------|---------------------------------------|