

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2304.100 Elforduló zárok

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2304.100 - Elforduló záruk

A standard elforduló zár alternatívája, különböző kivitelekben.

Jellemzők

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cikkszám | SZ 2304.100 |
| Anyag | 1.4404 nemesacél (AISI 316L) |
| Egységcsomag | Szállítás kulcs nélkül |
| Megjegyzés a cikkszámhoz | Elforduló zár, kompletten 1.4404 nemesacél (AISI 316L) |
| Zár | Zárbetét: Kéttollú betét |
| Megfelelő a következő háztípusokhoz | Rozsdamentes acél AX |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,14 kg |
| Bruttó tömeg | 0,153 kg |
| Vámtarifaszám | 83016000 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ETIM 8 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |
| Termékleírás | SZ NEMESACÉL ELFORDULÓ ZÁR, AX |

Jóváhagyások

Jóváhagyások UL + C-UL - FTTA