

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2304.100 Elforduló zárok

Állapot: 2026.07.07. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2304.100 - Elforduló záruk

A standard elforduló zár alternatívája, különböző kivitelekben.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2304.100
Anyag	1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Egységcsomag	Szállítás kulcs nélkül
Megjegyzés a cikkszámhoz	Elforduló zár, kompletten 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Zár	Zárbetét: Kéttollú betét
Megfelelő a következő háztípusokhoz	Rozsdamentes acél AX
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,14 kg
Bruttó tömeg	0,153 kg
Vámtarifaszám	83016000
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Termékleírás	SZ NEMESACÉL ELFORDULÓ ZÁR, AX

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------