

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2311.225 Távtartócsap

Állapot: 2026.04.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2311.225 - Távtartócsap

Az univerzális rögzítőelem minden esetre, ahol a rögzítősíktól távolságot kell tartani.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2311.225
Termékleírás	Az univerzális rögzítőelem minden esetre, ahol a rögzítősíktól távolságot kell tartani.
Műszaki adatok	Önmetsző menettel 4,5 mm Ø furatokhoz
Anyag	Hatlapú acél (SW8)
Felület	Horganyzott
Hossz	25 mm
Szerelési utasítás	A hátoldalra 5,5 x 13-as lemezcsavarokkal pl. kalap-/tartóprofilsínek, érintésvédelmi fedelek, főkapcsoló takarólemezek, kábeltartó sínek stb. rögzíthetők
Csomagolási egység	12 db
Nettó tömeg	0,108 kg
Bruttó tömeg	0,118 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73181535
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	SZ TÁVTARTÓ, 25 MM, 12DB/CS