
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




SZ 2314.000

Tartósín TH 35/7,5

Állapot: 2026.11.15. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

SZ 2314.000 - Tartósín TH 35/7,5 EN 60 715 szerint

A hossz a ház szélességéhez igazítva.



Jellemzők

Cikkszám	SZ 2314.000
Kivitel	TH 35/7,5
Termékleírás	A hossz a ház szélességéhez igazítva.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Tartósín hossz	137 mm
Használható	Házípus: AX KX AE KL KL-HD Szélesség: = 150 mm
Csomagolási egység	10 db
Nettó tömeg	0,41 kg
Bruttó tömeg	0,436 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC001285

Jellemzők

ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	TH 35/15 SZ Tartósín az EN 60 715 szerint 150 mm szélességhez, hossz 137 mm