


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2316.000

Tartósín TH 35/7,5

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2316.000 - Tartósín TH 35/7,5 EN 60 715 szerint

A hossz a ház szélességéhez igazítva.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2316.000
Kivitel	TH 35/7,5
Termékleírás	A hossz a ház szélességéhez igazítva.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Tartósín hossz	287 mm
Használható	Házípus: AX KX AE KL KL-HD Szélesség: = 300 mm
Csomagolási egység	10 db
Nettó tömeg	0,9 kg
Bruttó tömeg	0,922 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	TH 35/15 SZ Tartósín az EN 60 715 szerint 300 mm szélességhez, hossz 287 mm