

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2318.000

Tartósín TH 35/15

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2318.000 - Tartósín TH 35/15 EN 60 715 szerint

A hossz a ház szélességéhez igazítva.



Jellemzők

Cikkszám	SZ 2318.000
Kivitel	TH 35/15
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Tartósín hossz	487 mm
Használható	Házípus: AX KX AE KL Szélesség: = 500 mm
Csomagolási egység	10 db
Nettó tömeg	3 kg
Bruttó tömeg	3,042 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	11,94 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234

Jellemzők

Termékleírás

TH 35/15 SZ Tartósín az EN 60 715 szerint 500 mm szélességhez,
hossz 487 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok

PCF-declaration