

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2365.010

Védőtető

Állapot: 2026.03.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2365.010 - Védőtető AX-hez

A lejtős esővédő tető megbízhatóan óvja a házat az esőtől és más, felülről érkező szennyeződéstől.



Jellemzők

Cikkszám	AX 2365.010
Termékleírás	A lejtős esővédő tető megbízhatóan óvja a házat az esőtől és más, felülről érkező szennyeződéstől.
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	Dinamikus terhelés esetén felcsavarozható
Méret	Magasság: 43 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X 12-es típus
Használható	Házípus: AX Szélesség: = 600 mm Mélység: = 400 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,5 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	4,059 kg
Vámtarifaszám	94039910
ECLASS 8.0	27182405
Termékleírás	AX Védőtető SzéxMé: 600x400 mm mérethez, rozsdamentesacél

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------