


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.190 LED világítóelem

Állapot: 2025.12.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2370.190 - LED világítóelem moduláris jelzőoszlopokhoz

360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén, lehetséges fokozatok száma = 5 elem, azonos feszültségnél.

Jellemzők

Cikkszám	SG 2370.190
Kivitel	LED világítóelem
Termékleírás	360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén. Lehetséges fokozatok száma = 5 elem, egyenlő feszültségnél.
Előnyei	A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető. Akár 5 elemes egység is összeállítható, azonos feszültség mellett. Különböző színű és feszültségű elemek kaphatók.
Működési elv	A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel, izzólámpákkal és felirattáblákkal lehetséges
Anyag	Poliamid ház Búra: Áttetsző polikarbonát
Szín	Kék
Átmérő	70 mm
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága	2500 V AC
Névleges szigetelési feszültség	250 V AC
Méret	Magasság: 56 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 54, amennyiben a lezáró fedél vagy az akusztikus elem felülre van szerelve
Névleges üzemi feszültség	230 V
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.07
Bruttó tömeg	0.082

Jellemzők

Vámtarifaszám	94054990
EAN	4028177656451
ECLASS 8.0	27371220

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------