

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.511 LED villogóelem

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2370.511 - LED villogóelem moduláris jelzőoszlopokhoz

360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén.

Jellemzők

Cikkszám	SG 2370.511
Kivitel	LED villogóelem
Előnyei	A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető. 360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén Akár 5 elemes egység is összeállítható, azonos feszültség mellett. Különböző színű és feszültségű elemek kaphatók.
Működési elv	A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel és felirattáblákkal lehetséges
Anyag	Poliamid ház Búra: Áttetsző polikarbonát
Szín	zöld
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 65, amennyiben a lezáró fedél vagy az akusztikus elem felülre van szerelve
Névleges üzemi feszültség	24 V (AC/DC)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,07 kg
Bruttó tömeg	0,073 kg
Vámtarifaszám	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Termékleírás	SG LED villogó fényű világítóelem, zöld

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat