

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.100

LED-es kompakt jelzőoszlop

Állapot: 2026.06.01. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.100 - LED-es kompakt jelzőoszlop

A LED-ek különösen hosszú élettartamúak, a felszerelésük nagyon egyszerű, a raktárköltés alacsony.

Jellemzők

Cikkszám	SG 2372.100
Kivitel	3-szintű, piros, sárga, zöld
Termékleírás	Fénykéve szöge: 3 x 120°, kiszállított állapot: állandó fény. Villogó funkció SPS-sel vezérelhető
Előnyei	Csatlakoztatásra kész komplett megoldás Alacsony magasság Hosszú élettartamú LED-ek Könnyű szerelés és alacsony tárolási költség
Kabeleinführung	Min. kábelátmérő: 3 mm Max. kábelátmérő: 6,5 mm
Átmérő	72 mm
Csatlakozás módja (elektromos)	Csavaroszorítók
Égő	LED-ek
Névleges szigetelési feszültség	< 60 V DC
Méret	Magasság: 177 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...70 °C
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 65
Névleges üzemi feszültség	24 V 24 V (DC)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,339 kg
Bruttó tömeg	0,34 kg
Vámtarifaszám	85318070
ECLASS 8.0	27371230

Jellemzők

Termékleírás

SZ JELZŐOSZLOP, LED EGYSÉG,24 V,AC/DC

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UR

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK