


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.102

Jelzőoszlop 3 LED-del

Állapot: 2026.06.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.102 - Jelzőoszlop 3 LED-del

A hibák és üzemállapotok késlekedés nélküli felismeréséhez a gépeken és automatikus folyamatokban. A Rittal rugalmas jelzőoszlop programot kínál minden alkalmazáshoz. Ha a három alap jelzőszín elegendő, akkor a már csatlakozásra kész 3-as LED jelzőrendszer ideális megoldás.

Jellemzők

Cikkszám	SG 2372.102
Kivitel	falra/talajra szereléshez
Előnyei	Csatlakoztatásra kész komplett megoldás Különösen hosszú élettartamú LED-ek (legfeljebb 100 000 h, ezért karbantartásmentes) Könnyű szerelés és alacsony tárolási költség
Műszaki adatok	3-szintű, piros, sárga, zöld Visszaverődés szöge: 3 x 120°
Kabeleinführung	Min. kábelátmérő: 3 mm Max. kábelátmérő: 6,5 mm
Csatlakozás módja (elektromos)	Csavar nélküli rugós csatlakozók
Égő	LED-ek
Méret	Magasság: 211,5 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...50 °C
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 65
Névleges üzemi feszültség	24 V
Menet	M12 x 1,5
Megjegyzés	A jelzőoszlop a 2372001, 2372021, 2372011 és 2368002 cikkszámú termékekből áll
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,25 kg
Bruttó tömeg	0,309 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	85318070
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
Termékleírás	SG Jelzőoszlop. 3 LED-del, falra szereléshez

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------