

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2374.070

Izzólámpák

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2374.070 - Izzólámpák állandó fényelemekhez

BA 15d foglalattal.

Jellemzők

Cikkszám	SG 2374.070
Termékleírás	BA 15d foglalattal
Előnyei	A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
Működési elv	A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel, izzólámpákkal és felirattáblákkal lehetséges
Teljesítményfelvétel (kb.)	5 W
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága	286 V AC
Névleges szigetelési feszültség	2000 V AC
Névleges üzemi feszültség	260 V
Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	0,021 kg
Bruttó tömeg	0,024 kg
Vámtarifaszám	85392192
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Termékleírás	SZ IZZÓ, VILÁGÍTÓ/VILLOGÓ EGYSÉGHEZ