

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2376.100 AS-interfész elem

Állapot: 2025.12.16. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2376.100 - AS-interfész elem moduláris jelzőoszlopokhoz

A jelzőoszlop-fokozatok kényelmesen működtethetők az AS-interfész révén.



Jellemzők

Cikkszám	SM 2376.100
Műszaki adatok	Standard-Slave Max. 31 címmel Legfeljebb 4 jelzőfokozat működtethető. A feszültségellátás átkapcsolható belső buszellátásról külső segédfeszültségre. Programozási csatlakozófelülettel
Anyag	Polikarbonát
Szín	Fekete, átlátszó
Átmérő	70 mm
External auxiliary voltage	Külső segédfeszültség 24 V DC $\pm$ 10% Áramterhelhetőség max. 200 mA elemenként Áramfelvétel max. 75 mA Feszültség a jelzőelemen 24 V DC $\pm$ 10 % Rövidzárlat-/túlterhelés-védelem előtét biztosító M 1,6 A

Jellemzők

Internal auxiliary voltage	A feszültségellátás busz-vezetéken keresztül történik. Áramterhelhetőség max. 200 mA Áramfelvétel max. 250 mA Feszültség a jelzőelemen 18 – 31 V DC Rövidzárlat-/túlterhelés-védelem beépítve
Méret	Magasság: 56 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...50 °C
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 54
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.119
Bruttó tömeg	0.12
Vámtarifaszám	39269097
EAN	4028177580350
ECLASS 8.0	27371220

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UR
--------------	----