

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2383.030

## TFT tartó

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2383.030 - TFT tartó

TFT-monitorok CP-S, CP-L házrögzítőre és dönthető függőleges tartókarra szerelésére alkalmas.



## Jellemzők

Cikkszám	SM 2383.030
Termékleírás	VESA 75/100 illesztéssel rendelkező TFT-khez. Alkalmazása 21"-ig CP 40-nél (6501.070), CP 60-nál 120 x 65 mm tartókar-csatlakozóval (6206.360), függőleges tartókarnál +100°/-60°-os dőlésszög-adapter fölé (6206.460).
Anyag	Acéllemez
Felület	Festett
Szín	RAL 7024
Méret	Szélesség: 477 mm Magasság: 372 mm Mélység: 110,5 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,033 kg
Bruttó tömeg	3,233 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	12,2 kg CO2 eq (Cat B)

# Jellemzők

Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	SM TFT MONITORTARTÓ RAL 7024