

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2384.010 Billentyűzetház

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2384.010 - Billentyűzetház Nemesacél

Nemesacél billentyűzetház 1.4301 (AISI 304), Ø 22,5 mm-es billentyűkivágásokkal. IP 66 védelem.

Jellemzők

Cikkszám	SM 2384.010
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 240-es szemcse nagyság
Egységcsomag	Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA	NEMA 4X
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 100 mm Magasság: 100 mm Mélység: 90 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Raszterméret	60 mm
Kivágások (darab x Ø)	1 x 22,5 mm
Zár	Zár kivétel: Gyorszár műanyag hüvellyel Zárak száma: 2
Kábelbevezetés (darab x Ø)	1
Metrikus előformált nyílások száma	1
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,68 kg
Bruttó tömeg	0,72 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	2,64
Vámtarifaszám	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	SM NYOMÓGOMB-HÁZ, 1-ES, NEMESACÉL, IP66, 100x100x90 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration
--------------	--