


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 2384.020 Billentyűzetház

Állapot: 2026.06.26. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 2384.020 - Billentyűzetház Nemesacél

Nemesacél billentyűzetház 1.4301 (AISI 304), Ø 22,5 mm-es billentyűkivágásokkal. IP 66 védelem.

## Jellemzők

Cikkszám	SM 2384.020
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Fedél: nemesacél 1.4301 (AISI 304), fedél körben habosított poliuretán tömítéssel
Felület	Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 240-es szemcse nagyság
Egységcsomag	Ház fedéllel Gyorszár műanyag hüvellyel
Protection category NEMA	NEMA 4X
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 66
IK-kód	IK08
Méret	Szélesség: 160 mm Magasság: 100 mm Mélység: 90 mm
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Raszterméret	60 mm
Kivágások (darab x Ø)	2 x 22,5 mm
Zár	Zár kivétel: Gyorszár műanyag hüvellyel Zárak száma: 4
Kábelbevezetés (darab x Ø)	2
Metrikus előformált nyílások száma	2
Alapanyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Csomagolási egység	1 db

## Jellemzők

---

Nettó tömeg	0,98 kg
Bruttó tömeg	1 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	3,83
Vámtarifaszám	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	SM NYOMÓGOMB-HÁZ, 2-ES, NEMESACÉL, IP66, 160x100x90 mm

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration
--------------	--