

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.100

EMC árnyékolókengyel

Állapot: 2026.07.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.100 - EMC árnyékolókengyel

Szerszám nélküli gyors összeszerelés: az EMV árnyékolókengyelt nyomja a kábelsínre, és akassza be a sínen, az átmérőváltásokat az EMV árnyékolókengyel rugói teljesen kiegyenlítik.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2388.100
Termékleírás	Szerszám nélküli gyors szerelés: az EMV árnyékolókengyelt nyomja a kábelsínre, és akassza be a sínen. Az átmérőváltásokat az EMV árnyékolókengyel rugói teljesen kiegyenlítik.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Ernyőátmérő (min.)	3 - 10 mm
Csomagolási egység	10 db
Nettó tömeg	0,11 kg
Bruttó tömeg	0,123 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002020
ETIM 8	EC002020
ECLASS 8.0	27141150
Termékleírás	SZ EMV ÁRNYÉKOLÓ KENGYEL,10 DB