

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.200

EMC árnyékolókengyel

Állapot: 2026.06.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.200 - EMC árnyékolókengyel

Szerszám nélküli gyors összeszerelés: az EMV árnyékolókengyelt nyomja a kábelsínre, és akassza be a sínen, az átmérőváltásokat az EMV árnyékolókengyel rugói teljesen kiegyenlítik.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2388.200
Termékleírás	Szerszám nélküli gyors szerelés: az EMV árnyékolókengyelt nyomja a kábelsínre, és akassza be a sínen. Az átmérőváltásokat az EMV árnyékolókengyel rugói teljesen kiegyenlítik.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Ernyőátmérő (min.)	10 - 20 mm
Csomagolási egység	10 db
Nettó tömeg	0,33 kg
Bruttó tömeg	0,361 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002020
ETIM 8	EC002020
ECLASS 8.0	27141150
Termékleírás	SZ EMV ÁRNYÉKOLÓ KENGYEL,10 DB,10-20 MM