

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.280

EMC árnyékolókengyel

Állapot: 2026.05.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.280 - EMC árnyékolókengyel

Szerszám nélküli gyors összeszerelés: az EMV árnyékolókengyelt nyomja a kábelsínre, és akassza be a sínen, az átmérőváltásokat az EMV árnyékolókengyel rugói teljesen kiegyenlítik.

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Cikkszám | SZ 2388.280 |
| Termékleírás | Szerszám nélküli gyors szerelés: az EMV árnyékolókengyelt nyomja a kábelsínre, és akassza be a sínen. Az átmérőváltásokat az EMV árnyékolókengyel rugói teljesen kiegyenlítik. |
| Anyag | Acéllemez |
| Felület | Horganyzott |
| Ernyőátmérő (min.) | 15 - 28 mm |
| Csomagolási egység | 10 db |
| Nettó tömeg | 0,5 kg |
| Bruttó tömeg | 0,55 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002020 |
| ETIM 8 | EC002020 |
| ECLASS 8.0 | 27141150 |
| Termékleírás | SZ EMV ÁRNYÉKOLÓ KENGYEL,10 DB,15-28 MM |