

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.000 HD tömszelence

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.000 - HD tömszelence

HD tömszelence, IP 68 (5 bar, 30 perc)



## Jellemzők

Cikkszám	HD 2410.000
Kivitel	Standard
Előnyei	Kívülről teljesen sima, zárt felületével hatékonyan előzi meg a káros mikroorganizmusok lerakódását. Jelentősen könnyebb, így olcsóbb tisztítás a hagyományos tömszelencékhez képest.
Alkalmazási területek	Élelmiszerek, élvezeti cikkek gyártása és csomagolása Tiszta területet igénylő technológiák (pl. gyógyszeripar) Biotechnológia Vegyipar
Anyag	Anyag 1.4305 nemesacél (AISI 303) Tömítés: FDA 21 CFR 177.2600 szerint
Méret	Menet: M12 x 1,5
Kábel Ø	3 - 6,5 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...100 °C
IP védelem az IEC 60 529 szerint	IP 68 (5 bar, 30 min)

## Jellemzők

---

Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,115 kg
Bruttó tömeg	0,123 kg
Vámtarifaszám	73181900
ECLASS 8.0	27149109
Termékleírás	HD TÖMSZELENCE, M12x1,5 5DB/CS

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Gyártói nyilatkozat
--------------	---------------------