

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.110 EMC tömszelencék

Állapot: 2026.03.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.110 - EMC tömszelencék

A beépített szorítólamellák állandó nyomóerőt és kábelkímélő, húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2411.110
Kivitel	Tömszelence, PG
Termékleírás	A kábelköpeny az érintkezés helyén tetszés szerint megszakítható, vagy a szekrényben teljesen eltávolítható. A kábelárnyékolás fennmarad a szekrényen belül. A szállított ellenanya a becsavarozásnál belevágja önmagát a lakkozott szekrényfelületbe, így vezetőképes összeköttetés alakul ki.
Anyag	Sárgaréz Tömítés: CR/NBR
Felület	Nikkelezett
Megjegyzés	Minimális árnyékoló-átmérő =kábelátmérő a kábelköpeny nélkül
Min. kábelátmérő	5 mm
Max. kábelátmérő	10 mm
IP 69K védettség	IP 69K
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 68
Ernyőátmérő (min.)	4 mm
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,15 kg
Bruttó tömeg	0,153 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat