

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.601

# Poliamid tömszelence

Állapot: 2026.07.09. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.601 - Poliamid tömszelence

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2411.601
Előnyei	A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő. Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
Anyag	Poliamid 6 Tömítés: CR/NBR
Szín	RAL 7035
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 68 (5 bar, 30 min)
Méret	Magasság: 22 mm
Menet	M12 x 1,5
Menethossz	8 mm
Min. kábelátmérő	3 mm
Max. kábelátmérő	6,5 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...100 °C
torque	1,8 Nm
Kulcsnyílás	15 mm
Méret	Menet: M12 x 1,5 Menethossz: 8 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 4X
Csomagolási egység	50 db
Nettó tömeg	0,05 kg
Bruttó tömeg	0,22 kg

## Jellemzők

---

Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Termékleírás	SZ POLYAMID TÖMSZ. M12x1,5 50db/cs

---

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK

---